

Nombre :

- Une toilette accessible dans chaque bloc sanitaire ;
- L'accès ne doit pas être strictement réservé.

Dimensions :

- Local de 150cm x 150cm ;
- Espace libre de 110cm d'un côté de l'axe du wc et dans l'axe de la porte ;
- Hauteur du siège : 50cm.

Porte :

- Ouverture vers l'extérieur ;
- Passage libre de 85cm minimum ;
- Pas de verrouillage de l'extérieur ;
- Côté intérieur, lisse horizontale placée à 90cm du sol.


Poignées rabattables :


- Deux poignées rabattables à 35cm de l'axe de la cuvette ;
- Longueur : 90cm ;
- Hauteur : 80cm.

Lavabo :

- En dehors de la cabine wc si elle fait 150cm x 150cm ;
- Hauteur : 80cm ;
- Profondeur : 60cm.



D'après l'article 415/10 du CWATUP





Ce qui existe :

- *Conseillé*




Barre double :


Barre supérieure : barre d'aide au transfert.

Barre inférieure : barre d'aide en position assise.

- *Déconseillé*



La surface d'appui non plane sur toute la longueur de la barre crée un obstacle.



Barre trop incurvée

Porte :


- Pictogramme sur la porte du côté extérieur situé à 150cm ;
- Afin de protéger le bas des portes contre les coups des repose-pieds lors de la manœuvre d'ouverture et de fermeture de celles-ci, placer des plaques de protection sur chaque face ;
- Clenche à 105cm et bouton de condamnation à 90cm ;
- Lisse horizontale à 90cm. Longueur de ± 45 cm afin de ne pas gêner le mouvement d'ouverture et de fermeture du bouton de condamnation et de la clenche.

Couleur :

- Clenche de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte ;
- Cadre de porte de couleur contrastée.

Signalisation :

- Signalisation facilement repérable, présente sur le cheminement et sur la porte des wc ;
- Doubler l'information en utilisant des pictogrammes.






La clenche est située trop haut. La lisse doit être à même hauteur que la clenche et sa longueur doit être réduite.



Information doublée de pictogrammes.


Ce qui existe :

- *Conseillé*





Bouton de condamnation qui privilégie la préhension globale.

- *Déconseillé*



Bouton de condamnation de préhension malaisée.

Toilette avec réservoir de chasse encastré



Nombre :

- Une toilette adaptée dans chaque toilette Homme/Dame.


Accessoires :

- Idéal : cuvette suspendue ;
- Une barre d'appui fixée au mur latéral limite l'encombrement. Dans ce cas, choisir soit une barre coudée à 45°, soit une barre obliquée à 45° ;
- Le papier wc est facilement accessible (exemple : accroché à la barre d'appui) ;
- Patère située entre 100cm et 120cm.




Ce qui existe :

- *Conseillé*





Réservoir de chasse encastré : Utiliser les modèles conçus pour « personnes âgées » car seuls ces modèles permettent de poser la cuvette à une hauteur de 48cm.



- *Déconseillé*



Il est indispensable de conserver un angle de 90° entre la lunette du wc et l'abattant pour toutes les personnes qui ne peuvent maintenir une position assise sans appui.



Ces poignées sont destinées à des besoins particuliers et ne conviennent pas au plus grand nombre.



Lavabo :

- Choisir un lavabo de forme arrondie ;
- Hauteur : 80cm ;
- Profondeur : 60cm ;
- Axe par rapport au mur latéral : 45cm minimum ;
- Siphon déporté et encastré ou cache siphon ;
- Privilégier les modèles avec trop-plein.



Siphon déporté

Robinetterie :

- Idéal : à commande électronique par infrarouge ;
- La préhension d'un levier allongé est plus facile.




Levier allongé de préhension aisée

Miroir :

- Miroir fixe dont le bord inférieur se situe à 80cm du sol.

Ce qui existe :

- *Déconseillé*



Les miroirs inclinables sont déconseillés dans les bâtiments publics car leur mécanisme est souvent fragile.

ACCESSOIRES :

Distributeur de savon :


- Hauteur de la commande comprise entre 90cm et 110cm ;
- L'idéal est un distributeur de savon avec sensor infrarouge ;

Distributeur d'essuie-mains :

- Hauteur comprise entre 90cm et 110cm ;
- Privilégier idéalement le séchoir à main avec sensor infrarouge ;

Poubelle suspendue :

- Poubelle avec couvercle s'ouvrant facilement d'une légère pression contre la cuve.



Poubelle facilement ouvrable.



Hauteur des éléments de commande :

- Les prises de courant sont situées à 90cm du sol.

Sécurité :

- Bouton d'appel d'urgence situé sur le mur adjacent, à proximité de la cuvette, positionné à une hauteur de 40cm à 60cm du sol.